

THK（カタログ標準品）形番該非判定一覧（リスト規制）

[本表は、原則として、汎用製品としての該非判定基準を示すものです。]

[本表は、2021年1月27日政省令改正に準じています。]

[注1： 該当品は輸出許可が必要ですが、輸出許可特例が適用される場合に限り、輸出許可不要です。]

[注2： THK 製品は全てキャッチ・オール規制の対象となっています。]

[注3： 経済産業省 CP登録番号：1216]

【LMガイド関係】		輸出管理令別表第一	輸出管理令別表第二	米国再輸出規制 (EAR)
ボールリテーナ入り LMガイド	SCR, SHS, SHW, SVS, SVR, SPS, SPR, SRS, SSR, EPF	[対象外] 1~15項の いずれにも非該当	[対象外]	[対象外]
ローラーリテーナ入り LMガイド	HDR, HRG, SRG, SRN, SRW			
LMガイド	CSR, GSR, HR, HRW, HSR, JR, MX, NR, NRS, NSR, RSR, RSX, SR, JUP			
Rガイド	HCR			
直曲ガイド	HMG			
ユーティリティスライド	ATG, UGR, UGS			
QZ、L a C S付きガイド	上述に装着したもの			
Cキャップ (レール取り付け穴キャップ)	C, CV, GC			
専用ジャバラ	DH, J, JH, JHRW, JN, JSH, JSHW, JSRG, JS, DS, TPS, TPH, JSSR, JSN, JSRW, JSV			
グリースニップル(潤滑付属品)	A-, B-, C-, PB-, NP-			
専用配管継手(潤滑付属品)	LD-, LF-, SF-			
免震ガイド	JUP, JUS, CLB			
プレートカバー	WPC			
リニアエンコーダ付き LMガイド	SHS-LE	6項(8)および7項(8) に対して非該当	[対象外]	[対象外]

【直動システム (LMガイド外)】		輸出管理令別表第一	輸出管理令別表第二	米国再輸出規制 (EAR)
ボールリテーナ入り ボールスプライン	SLS, SLF	[対象外] 1~15項の いずれにも非該当	[対象外]	[対象外]
ボールスプライン	LBS, LBF, LBH, LBR, LBST, LF, LT, LTS, LT-X, LF-X, LTR-V			
ロータリーボールスプライン	LTR, LTR-A, LBG, LBG T			
リニアブッシュ	LM, LME, LMF, LMHB, LMH, LMK, LMIF, LMIK, LMTH, LMC F, LMCK, LMCH			
リニアブッシュ用 フェルトシール	FLM			
LMケースユニット	SC, SH, SL			
LMシャフト	SF			
LMシャフト用サポート	SK			
LMストローク	ST, ST-B, STI			
ミニチュアストローク	MST (M, S, T)			
ボールケージ	BS, KS			
ローラーズプライン	RS			
ガイドボールブッシュ	LG			

【その他直動関係】		輸出管理令別表第一	輸出管理令別表第二	米国再輸出規制 (EAR)
精密リニアバック	ER	[対象外] 1~15項の いずれにも非該当	[対象外]	[対象外]
ボールガイド	VB			
クロスローラーガイド	VR, VRG			
クロスローラーテーブル	VRT, VRU			
リニアボールスライド	LS, LSC, LSP			
LMローラー	LR, LRA, LRB, LRU, PA, SE, SM, SMB, SEB			
フラットローラー	FT, FTW			
スライドバック	FBW			
ミニチュアスライドバック	FBC			
スライドレール	FBL, H, E, D			

【リンクボール関係】		輸出管理令別表第一	輸出管理令別表第二	米国再輸出規制 (EAR)
ロッドエンド	NHS-T, NOS-T, PB, PHS, POS	[対象外] 1~15項の いずれにも非該当	[対象外]	[対象外]
リンクボール	BL, RBI			
球面軸受	SA1, SB			

【お問合せ先】

THK株式会社 リスク管理室 貿易管理課

東京都港区芝浦2-12-10

TEL:03-5730-3839 / FAX:03-5730-3915

E-mail:thk-trd@thk.co.jp

THK（カタログ標準品）形番該非判定一覧（リスト規制）

[本表は、原則として、汎用製品としての該非判定基準を示すものです。]

[本表は、2021年1月27日政省令改正に準じています。]

[注1： 該当品は輸出許可が必要ですが、輸出許可特例が適用される場合に限り、輸出許可不要です。]

[注2： THK 製品は全てキャッチ・オール規制の対象となっています。]

[注3： 経済産業省 CP登録番号：1216]

【ボールねじ、他】		輸出管理令別表第一	輸出管理令別表第二	米国再輸出規制 (EAR)
ボールリテーナ入りボールねじ	HBN, HBN-P, SBK, SBN, SDA, SDA-V, SDAN-V, SBKH, SBKN	[対象外] 1~15項のいずれにも非該当	[対象外]	[対象外]
ボールねじ	BIF, BLK, BLW, BNF, BNFN, BNK, BNT, BSK, BSM, BTF, BTK, CES, CNF, DK, DKN, DIK, JPF, MBF, MDK, MTF, WGF, WTF, WHE, EBA, EBB, EBC, EPA, EPB, EPC			
ロータリーボールねじ	BLR, DIR			
ボールねじスプライン	BNS, BNS-A, BNS-V, DSP, NS, NS-A, NS-V			
ボールねじ用ロックナット	RN			
転造ボールねじ軸	TS			
スクリーナット/軸	DC, DCM / CS			
チェンジナット/軸	DCMA, DCMB / CT			
ミニチュアチェンジナット/軸	DCMB-T / CT			
スプラインナット/軸	DP, DPM / SS			
ナットブラケット	MC			

【回転ベアリング関係】		輸出管理令別表第一	輸出管理令別表第二	米国再輸出規制 (EAR)
クロスローラーリング	RA, RAV, RB, RBV, RE, RU, RUV, RW	6項(1)に対して非該当	[対象外]	[対象外]
カムフォロア	CF, CFH, CFN, CFT, CFHT, CFS, CF-SFU, NUCF			
ローラーフォロア	NART, NAST, RNAS, NURT	4項(5の2)及び6(1)項に対して非該当	[対象外]	[対象外]
サポートユニット (ボールねじ軸等用)	BF, BK, EF, EK, FF, FK			

【グリース関係】		輸出管理令別表第一	輸出管理令別表第二	米国再輸出規制 (EAR)
グリース	AFA, AFB-LF, AFC, AFE-CA, AFF, AFG, AFJ, L100, L450, L500, L700	3項(1)及び5項(10)~(12)に対して非該当	21の(3), 35, 35の(3)及び35の(4)に対して非該当	[対象外]
グリースガンユニット	MG70	[対象外] 1~15項のいずれにも非該当	[対象外]	[対象外]
MG70ヨウノズル	N形, P形, L形, H形, U形			

※輸出管理令別表第二については、21の(3)項は2019年8月30日施行令、35項は2015年4月22日施行令、35の(3)項は2020年2月7日施行令、35の(4)は2019年8月19日施行令に準拠しております。

【アクチュエータ関係】		輸出管理令別表第一	輸出管理令別表第二	米国再輸出規制 (EAR)
LMガイドアクチュエータ	KR, SKR, KRF, KSF	[対象外] 1~15項のいずれにも非該当	[対象外]	[対象外]
LMアクチュエータ	GL, GL-N, TH, TY, US, USW			
ケーブル (付属品)	KD, KDS, KE, KJE			
サイルベア	KSH, KSL, KST			
ロープライスアクチュエータ	VLA, VLACT, VLAST, LCA, HBW, ES, EC			
リニアモータ アクチュエータ	GLM, GLS, KLM, ULM, CCM, CCR, RLT			
コアレスリニアモータ アクチュエータ	CLM			
スーパーFA	AST, KL, KLA, KT			
クリーンアクチュエータ	CKR, CGL, CSKR, CKRF, CKSF			
多軸アクチュエータ	MA			
プレスアクチュエータ	PCT, PC			
精密XYステージ	AX, AXT, BX, DX, EX, KZ			
アライメントステージ	CMX, CHX			

※アクチュエータの構成部品に米国製品を使用した場合、EARに該当する場合がございます。

【ピエゾステージ】		輸出管理令別表第一	輸出管理令別表第二	米国再輸出規制 (EAR)
ピエゾステージおよび超音波モータステージ工作機械のみ (位置検出器付)		6項(8)に対して該当	[対象外]	要判定

※ピエゾステージの構成部品に米国製品を使用した場合、EARに該当する場合がございます。

【お問合せ先】

THK株式会社 リスク管理室 貿易管理課

東京都港区芝浦2-12-10

TEL:03-5730-3839 / FAX:03-5730-3915

E-mail:thk-trd@thk.co.jp